FA-721

平面

20

INTERLOCKING HANDLES FOR AIRTIGHTNESS

細菌類・カビ類などの繁殖を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動安全

装置(FA-622)の作動により開扉できる安全機構です。

• 左右兼用型

Prevents spread of germs and mold.

Emphasized hygienity with easy-to-clean design.
Connecting pipe allows one-touch opening/closing of large-size doors with two-location locks.
Even when secured with a lock or padlock, this safety

mechanism allows door to be opened from inside compartment using Interlocking Safety Device (FA-622).

For both left-hand and right-hand use.

質:本体/アルミニウム合金(ADC) 材 仕様

号:0350 ●付属品:キー2本

プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍 用途 冷蔵庫の扉用

標準在庫品

● 受座はFA-772S をご使用ください。 ● 鍵はNo.0200 キーと組替えることができます。 ● ご指定の鍵番号も製作します。 ● 適用南京錠C-555-40L/SL は1315ページをご参照ください。 ● 動作不良防止のため安全押棒取付け後は、

-による施解錠の確認を必ず行ってく

施錠後はレバーを操作して、施錠されているかどうかご確認ください。連結パイプとの接合部にポリアミド(PA6)

を使用しております。70℃以上の環境下で は使用できません。

Material: Main body: Aluminium alloy (ADC) Cover: ABS resin with inorganic antibacterial agent

Pipe: Stainless steel pipe (SUS304) Finish: Main body: Inorganic antibacterial baked coating (silver) Pipe: Buffing

• Key No.: 0350

Accessories: Two keys

Specifi-cations

Specific use Doors for prefab or walk-in type cold storage box.

Use the FA-772S for catches.

Key can be changed with No. 0200

Your specified key No. is available.

 For applicable padlock C-555-40L/SL, see page 1315.

To prevent faulty movement, after fitting the safety pushrod, be sure to check that the lock

closes and opens using the key. After locking, use the lever to check whether the lock is properly engaged.

Polyamide (PA6) is used on the joint with the connecting pipe. Consequently, it cannot be used in environments where the temperature is 70°C or higher.









