




### オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能な樹脂取手 Resin pull usable with autoclaves (high-pressure steam sterilizers)




AP-349-4

#### 特徴 Feature

- オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が必要な機器に最適な取手です。
- AP-183-4 と取付けに互換性があります。
- 耐熱性・耐薬品性に優れています。
- ねじ部は黄銅性インサート金具を使用
- Perfect as pull on equipment requiring autoclave (high-pressure steam sterilizer) sterilization.
- Interchangeable with AP-183-4
- Superior heat and chemical resistance.
- Threads use brass inserts



#### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions




|    |                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 材 質 : 取手・おわんワッシャー／ポリフェニルサルホン(PPSU) インサートナット／快削黄銅(C3604BD) ねじ／ステンレス</li> <li>● 耐熱温度 : 180℃</li> <li>● 荷重たわみ温度 : 204℃</li> </ul> |
| 用途 | ● 医療機器・測定器・計測機器                                                                                                                                                         |
| 納期 | ● 標準在庫品                                                                                                                                                                 |
| 備考 | ● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。                                                                                                                                       |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specifi-cations | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Pull, bowl-shaped washers: Polyphenyl sulfone (PPSU)</li> <li>Insert nuts: Free-cutting brass (C3604BD)</li> <li>Screws: Stainless steel</li> <li>● Heat-resistant temperature: 180℃</li> <li>● Deflection temperature under load: 204℃</li> </ul> |
| Specific-use    | ● Medical equipment, measurement instrumentation/equipment                                                                                                                                                                                                                                            |
| Remarks         | ● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.                                                                                                                                                                                                                       |

#### 特注品取付け金具のご紹介

着脱が容易に行える取付け金具も制作します。



ナイラッチを引くだけ



簡単に外れます

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|-----------------|-------------|
| AP-349-4            |            | 20              | 04584       |

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。