

特徴 Feature


- 強カスプリングによる自動閉扉機構付
- スプリング強弱調節可能
- 左右兼用型
- Spring-loaded auto-door-closing mechanism is incorporated.
- Spring can be set to strong or mild.
- For both left type and right type.

仕様	● 材質: 亜鉛合金 (ZDC) ● 表面仕上: クロムめっき (MZCr) ● 縦2ヶ使用時参考扉質量: 20kg
用途	● 厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用
納期	● 標準在庫品

Specifications	● Material: Zinc alloy (ZDC) ● Finish: Chrome plating (MZCr) ● Door mass when using 2 pcs vertically (reference): 20kg
Specific-use	● Middle-sized and lightweight large doors for kitchen and medical equipment and inspection machine



FB-614



長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装车蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番


トルクヒンジ

ステー

周辺機器 (B)


FREEZER HINGES

1.




- ①ピンを一度外す(スプリング力を開放状態にする)
 - ②再度ピンを入れ溝に落とし込みながらカバーを手前に引取る(その際本体の面とカバー面の位置が平行でないと引取れない)
- ①Remove pin once (spring is released)
②Insert pin again and drop it in groove and at the same time pull out the cover (At this time, the main body surface must be parallel with the cover surface)

2.




筐体側の取付けねじと一しょにピン当り止めも取付ける。
Set screws together with screw on the case side

3.



筐体側と扉側の取付けねじ装着後、ピンを溝に落とし込みながら元の位置にセットする。
After setting screws on both case and door side, drop pin in groove and return it to original position

4.



- ・スプリングの強弱を調節する。
- ・φ3.2以下の丸棒で調整をしてください。
- ・ピンが抜けないうすスプリングを調整してください。(調整が弱すぎるとピンが外れる可能性があります)
- ・Adjust spring to strong or mild
- ・Use a round rod φ3.2 or less to adjust.
- ・Adjust the spring so that the pin does not come out. (The pin may fall out if not adjusted properly.)

商品番号 Product No.	RoHS 10	H ₁	H ₂	(H ₃)	P	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
									数量	単価
FB-614-2	●	32	22	6	21	450	61013			
FB-614-3	●	38	28	12	27	465	61014			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。