

ワンタッチ操作で簡単に伸縮 One-touch extension/retraction



パイプ 小判形状
Pipe flat oval-shaped

B-417-1-220

ロック解除グリップ
Lock release grip

使用例 Example of application




タブレット用アーム
Arm for tablet



点滴スタンド
IV stand

操作方法 How to operate



- ① 伸ばし方向へはフリーで操作可能。
 - ② 縮める場合は、ロック解除グリップをつまんで操作。
- ① Can be operated freely in the extending direction.
② To retract, operate by holding lock release grip.

特注例



ハンドル内部
Inside the handle

特徴 Feature

- 片手で簡単に伸縮操作ができます。
 - 任意の位置で保持できます。
 - 回転防止の小判形状で横向き使用でも確実に保持します。
 - ロック解除用のグリップ穴にワイヤーをつけて使用することで用途に合わせた操作レバーを取付けることができます。
- Extends and retracts easily with only one hand.
● Can be maintained at any position.
● Flat oval shape prevents turning, ensuring position is maintained even when used sideways.
● Attaching a wire to the grip hole for lock release allows an operation lever to be attached according to the application.

仕様


- 材質：
パイプ/アルミニウム合金押出材 (A6063)
ロック解除グリップ/ポリアセタール (POM)
摺動ブッシュ/ポリアミド (PA)
 - 表面仕上：アルマイト処理 (パールシルバー)
 - 最大圧縮強度：196.2N
 - 耐久回数：20,000回
(周囲温度20℃、98Nの負荷を掛けた状態での試験)
 - 使用周囲温度：0~60℃
※屋外での使用についてはお問合せください。
- 用途 ● タブレット用アーム・点滴スタンドなど
納期 ● 標準品・・・納期お問合せください
備考 ● パイプ形状、パイプ長さ(ストローク値)の変更などご要望がございましたら、お問合せください。
● シルバー色も製作します。
● 伸ばし時にもロック解除操作が必要なツーウェイタイプも開発中です。

Speci- fications

- Material:
Pipe: Aluminum alloy extrusion (A6063)
Lock release grip: Polyacetal (POM)
Sliding bushing: Polyamide (PA)
- Finish: Anodized (pearl silver)
- Max. compressive strength: 196.2N
- Durability: 20,000 uses
(Tested at ambient temperature 20℃, load 98N)
- Ambient temperature: 0 to 60℃
※Contact us for use outdoors.

Specific use

- Arm for tablet, IV stand, etc.
- Contact us if different pipe shape, pipe length (stroke value), etc. is desired.
- Can also be made in silver.
- Two-way type also requiring lock release operation when extending in development.



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
B-417-1-220		240	13483

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。