


特徴 Feature

- 帯電防止樹脂を使用し、静電気による粉塵の付着を防止します。
表面抵抗率: $2 \times 10^{10} \Omega/\text{sq}$
体積抵抗率: $9 \times 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$
- マグネットは樹脂カバーで被われているため粉塵の発生が抑えられます。
- 受板にステンレス鋼板 (SUS430) を採用
- 本体の取付け穴が長穴のため、取付け後の微調整が可能です。
- 図中のA面とB面いずれでも吸着します。
- Uses antistatic resin to prevent accumulation of dust particles from static electricity.
Surface resistivity: $2 \times 10^{10} \Omega/\text{sq}$
Volume resistivity: $9 \times 10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$
- Magnet has resin cover to reduce generation of dust particles.
- Stainless steel catch plate (SUS430)
- Installation holes on body are oblong holes, so fine tuning after installation possible.
- Attracts with either surface A or B in diagram.

- 仕様**
- 材 質: マグネット/ネオジウム
ケース/ポリプロピレン (PP)
受板/ステンレス鋼板 (SUS430)
 - 付 属 品: 受板
- 用途**
- クリーンルーム内の機器
- 納期**
- 標準在庫品
- 備考**
- 樹脂の変形を防ぐため、本体取付けねじに平座金のご使用をお奨めします。


- Specifications**
- Material: Magnet: Neodymium
Case: Polypropylene (PP)
Catch plate: Stainless steel plate (SUS430)
 - Accessories: Catch plate
- Specific use**
- Apparatus inside a Clean Room
- Remarks**
- Plain washers are recommended for screws on body to prevent deformation of the resin.

〔本 体 Main body〕



C-56-BE-1

〔受 板 Catch plate〕



C-56-BE-2

商品番号 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	L4	W1	W2	W3	W4	t	H1	H2	P1	P2	M	吸着力N Adsorption	製品質量 (g) Mass	コード Code
																A面 side B面 side		
C-56-BE-1	●	74	52	4.4	76	20	18	10	10	2	14	3	64	64	4	75±20%	50±20%	23876
C-56-BE-2	●	48	28	4.4	50	20	15	10	10	1.5	11.3	3	38	38	3	14±20%	4.9±20%	23877
C-56-BE-4	●	38	24	3.2	40	10	11	5.6	5		10	2	31	32	3	14±20%	4.9±20%	23878

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp