

C-1851

ステンレス製

C-851

鉄製

スナッチロック

**ドアキャッチ**

DOOR CATCHES

C

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリーロック

ラッチ錠

ドアキャッチ

EV充電サポーター金具

フリーザー周辺機器

特装車金具

パイプ関連金具

工業用錠前

電磁波対策

パッキン

窓枠・カードホルダー

ゴム脚・グロメット

ビス・ナット・ワッシャー

ラッシング・ベルト・パグ

その他のC製品

SPECIALLY EQUIPPED VEHICLE FITTINGS

特徴 Feature

- 振動、衝撃に強い設計です。
- スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。
- ワンタッチで扉開閉が可能です。
- ハーフロック機構付です。
- 右用・左用(本図・写真共右用です。)
- The door can be opened and closed by one touch.
- Designed with half-lock mechanism.
- For right-hand or left-hand use. (The photo and drawings show the right-hand use)

[C-1851]

- 仕様
- 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
 - 表面仕上: バレル研磨

[C-851]

- 仕様
- 材質: 冷間圧延鋼板(SPCC)
 - 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

- 用途
- 特装車・コンテナ

- 納期
- 標準在庫品

- 備考
- ロッド棒・ワイヤーなどにより操作してください。
 - 受金具C-1851-S・C-851-SはC-1851-1・C-1851-2・C-851-1用で別売です。
 - C-851-3用受金具はございません。別途ご用意ください。

[C-1851]

- Specifications
- Material: Stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Barrel polishing

[C-851]

- Specifications
- Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
 - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)



Specific use

- Remarks
- Specially equipped vehicles, containers
 - Operates the product by using the rod and the wire.

- Striker C-1854-S/C-851-S is sold separately.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1851-1-L	●	330	21520
C-1851-1-R	●	330	21521
C-1851-2-L	●	330	22044
C-1851-2-R	●	330	22045
C-851-1-L		330	21371
C-851-1-R		330	21372
C-1851-S	●	60	22043
C-851-S		60	22265
C-851-3-L		110	22920
C-851-3-R		110	22921


- : RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

[C-1851-1]
[C-851-1]

〈 〉 内寸法はステンレス製


- 適用クイックブッシュ Applicable quick bushes: C-1851-1・C-851-1/AC-25-Q-14
- 適用ロッド Applicable rods: C-1851-1・C-851-1/φ4

[C-1851-2]




- 適用クイックブッシュ Applicable quick bushes: C-1851-2/AC-25-Q-4
- 適用ロッド Applicable rods: C-1851-2/φ4

[C-851-3]




- 適用クイックブッシュ Applicable quick bushes: C-851-3/AC-25-Q-14
- 適用ロッド Applicable rods: C-851-3/φ4


[C-1851-S]



[C-851-S]



C-1851-1・C-1851-2・C-851-1用

使用例
Example of application

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。www.takigen.co.jp

TAKIGEN
総合 27

1211