

点滴ポール電源コンセント IV POLE POWER OUTLETS

LE-550
プラスチック製

点滴ポールへの固定が可能
Can be fastened to an IV pole

通電すると
光ります
Lit when there is a current



LE-550-3-White-Pink

LE-550-5-White-Blue

LE-550-5-Red-White



LE-550-5-Green-White



LE-550-CF


T-CAP2

いたずら防止のT-CAP2
もあります。
T-CAP2 for preventing
tampering is also
available.



取付け方法 Installation method

ドライバーのみで
取付けられます。
Installs simply with
screwdriver



特徴 Feature

- 点滴ポールに固定できる電源コンセント。
- コンセントとプラグは医用JIS T 1021適合品を使用
- 差込口を一段下げ、斜め下方向からプラグを挿すことにより、液体流入によるショートがしにくい構造です。
- Power outlet that can be fastened to an IV pole.
- Outlet and plug are JIS T 1021 hospital grade-compliant parts.
- Receptacles are recessed and angled downward to minimize any chance of short-circuiting from seepage of liquid.

仕様

- 材 質: 本体/ポリカーボネート (PC/ABS)
- プラグ仕様: 医用接地プラグ [JIS T 1021適合品]
- 差 込 口: 医用接地コンセント4個口(2×2) [JIS T 1021適合品]
- 定格容量: 15A・125V(合計1500Wまで)
- 対応点滴ポール径: φ25.0mm~φ27.0mm
- 組立て式(要工具: プラスドライバー)
- 付 属 品: なべねじM4×10 8本、パイプパッキン、パイプバンド2個

用途

- 点滴ポール
- 標準品・・・納期お問合せください
- 屋外では使用はしないでください。
- コードフックとコンセントキャップ (T-CAP2) は別売です。

納期

備考

Specifications

- Material: Main body: Polycarbonate (PC/ABS)
- Plug specification: Hospital-grade ground plug [JIS T 1021 compliant]
- Receptacles: Hospital-grade ground outlet, 4 receptacles (2 X 2) [JIS T 1021 compliant]
- Rated capacity: 15A/125V (totalling up to 1500W)
- Fastenable IV pole diameters: φ25.0mm to φ27.0mm
- Assembles (requires Phillips screwdriver)
- Accessories: Eight M4 X 10 round screws, pipe packing, two pipe bands

Specific use

Remarks

- IV poles
- Do not use outdoors.
- Cord hook and outlet caps (T-CAP2) sold separately.

使用例 Example of application



参考動画



商品番号 Product No.	RoHS 10	備 考 Remarks	コード長さ(m) Cord length	製品質量(g) Mass	コード Code
LE-550-3-White-Pink		本体 Main body	3	1,240	50374
LE-550-5-White-Blue		本体 Main body	5	1,490	50375
LE-550-5-Red-White		本体 非常電源用 Main body For emergency power	5	1,490	50376
LE-550-5-Green-White		無停電非常電源用 For uninterruptible emergency power	5	1,490	50408
LE-550-CF		コードフック Cord hook		155	50377

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp